

**Garant****SC. T 09T304, Clase: HB7140-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	260762 HB7140-2
GTIN	4067263314868
Clase de artículo	21G

## Descripción

SC. T 09T304 HB7140-2 Radio angular: 0,4 mm

Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/rev,

## Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Clase	HB7140-2
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Tolerancia	M
Aplicación principal	M
Condición de corte	fuertemente interrumpido

Rompevirutas	VM
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Acabado
Recubrimiento	con revestimiento
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado