

**Garant**
**TCMT 110208, Clase: HB7140-2**


### Datos de pedido

Número de pedido	260954 HB7140-2
GTIN	4067263329626
Clase de artículo	21G

### Descripción

TCMT 110208 HB7140-2 Clase: HB7140-2  
 Rompevirutas: VS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 230 m/min

### Descripción técnica

Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 230 m/min
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110208
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,

Clase	HB7140-2
Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	VS
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado