

**Garant****TCMT 110204, Clase: HB7140-2**

### Datos de pedido

Número de pedido	260952 HB7140-2
GTIN	4067263329619
Clase de artículo	21G

### Descripción

TCMT 110204 HB7140-2 Clase: HB7140-2  
Rompevirutas: VS  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 230 m/min

### Descripción técnica

Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	HB7140-2
Número de cambios/cortes	3
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110204
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 230 m/min

Aplicación principal	M
Material de corte	HM
Recubrimiento	con revestimiento
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado