

**Garant****VBMT 160404, Clase: HB7140-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	261152 HB7140-2
GTIN	4067263329824
Clase de artículo	21G

## Descripción

VBMT 160404 HB7140-2 Clase: HB7140-2  
Rompevirutas: VS  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 230 m/min

## Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	VBMT 160404
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Aplicación principal	M
Clase	HB7140-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 230 m/min

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rompevirutas	VS
Material de corte	HM
Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado