

**Garant****TC. T 16T304, Clase: HB7140-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	260986 HB7140-2
GTIN	4067263329671
Clase de artículo	21G

## Descripción

TC. T 16T304 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 200 m/min

## Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	VM
Material de corte	HM
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Clase	HB7140-2
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T304
Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,

Número de cambios/cortes	3
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Tolerancia	M
Recubrimiento	con revestimiento
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado