

Garant**VBMT 160402, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	261150 HB7140-2
GTIN	4067263329817
Clase de artículo	21G

Descripción

VBMT 160402 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VS

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 230 m/min

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	VBMT160402
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Recubrimiento	con revestimiento
Rompevirutas	VS

Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 m/min
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	2
Clase	HB7140-2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado