

**Garant**
**VC. T 160408, Clase: HB7140-2**


### Datos de pedido

Número de pedido	261374 HB7140-2
GTIN	4067263329916
Clase de artículo	21G

### Descripción

VC. T 160408 HB7140-2 Clase: HB7140-2  
 Rompevirutas: VS  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 230 m/min

### Descripción técnica

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Material de corte	HM
Clase	HB7140-2
Código ISO plaquita de corte	VC.T 160408
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 230 m/min
Aplicación principal	M
Rompevirutas	VS
Recubrimiento	con revestimiento
Tolerancia	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado