

**Garant****VB.. T 160408, Clase: HB7140-2**

## Datos de pedido

Número de pedido	261234 HB7140-2
GTIN	4067263329862
Clase de artículo	21G

## Descripción

VB.. T 160408 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 200 m/min

## Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Aplicación principal	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Tolerancia	M
Radio angular	0,8 mm
Recubrimiento	con revestimiento

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	HM
Clase	HB7140-2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	VBMT160408
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado