

Garant**VC. T 160408, Clase: HB7140-2**

Datos de pedido

Número de pedido	261459 HB7140-2
GTIN	4067263329947
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 160408 HB7140-2 Clase: HB7140-2

Rompevirutas: VM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7140-2
Recubrimiento	con revestimiento
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	VC.T 160408
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Material de corte	HM

Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Tolerancia	M
Rompevirutas	VM
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado