


**Garant**
**ZDHT 150516 FR-F10, HU7705, Tipo: ALU**

**Datos de pedido**

Número de pedido	211767 ALU
GTIN	4067263330134
Clase de artículo	21A

**Descripción**
**Ejecución:**

Plaquetas de corte reversibles rectificadas circunferencialmente para un asiento preciso en la herramienta portadora. Sustrato de grano finísimo de alta potencia de la última generación de materiales de corte. Preparación optimizada de las aristas de corte para la aplicación en materiales de fácil arranque de viruta.

Radio angular: 1,6 mm

Avance  $f_z$  por diente: 0,1 - 0,25 mm

**Descripción técnica**

Radio angular	1,6 mm
Avance $f_z$ por diente	0,1 - 0,25 mm
Código ISO plaqueta de corte	ZDHT 150516 FR-F10
Clase	HU7705
Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Tipo de producto	Plaqueta de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado	2000 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	1800 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	900 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		