

**"Hold fast" – Imán cilíndrico, AlNiCo, Ø: 55mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085968 55
GTIN	2050000965333
Clase de artículo	08Q

Descripción**Ejecución:**

Para levantar el imán de la pieza de trabajo mediante husillo de extracción. Con 2 agujeros roscados M8 para la fijación de soportes.

Descripción técnica

Ø	55 mm
Número de roscas de fijación	2
Peso	1 kg
Roscas de fijación en la cabeza del imán	M8 mm
Fuerza de sujeción nominal	400 N
Altura del cuerpo de imán	49,2 mm
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán cilíndrico

