



Taladro-atornillador de impacto con batería ProCORE, Tipo: GSB1890C



Datos de pedido

Número de pedido	070106 GSB1890C
GTIN	4059952617343
Clase de artículo	03B

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de impacto con batería Bosch para aplicaciones de atornillado, taladrado y taladrado con percusión extremadamente duras.

- **La Electronic Cell Protection (ECP) protege la batería frente a sobrecalentamiento y descarga completa.**
- **La Electronic Motor Protection (EMP) protege el motor frente a sobrecarga.**
- **Desactivación del par de giro mecánica, multinivel.**
- **Presilla práctica para el cinturón (no 070104).**
- **Luz LED integrada, indicador de carga de la batería.**
- **Portabrocas de sujeción rápida.**

Con **motor EC sin escobillas.**

KickBackControl con desconexión automática en caso de bloqueo, así como un acoplamiento de precisión único en su género. Forma constructiva compacta, longitud de cabeza muy corta (solo 184 mm) para un manejo perfecto (tam. GSB1890C), por lo que es óptimo para trabajar en espacios estrechos. Compatible con Connectivity-Modul. Un embrague de precisión conmutable evita el exceso de revoluciones cuando se alcanza un determinado par de giro, lo que reduce el desgaste del embrague y el ruido resultante.

Con freno motor.

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio ProCORE de 18 V / 4,0 Ah, cargador y L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073851 y 073866.

Descripción técnica

Par de giro máximo blando	36 Nm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Quality Dress	GSB 18V-90 C
Capacidad de la batería	4 Ah
Cantidad de baterías contenidas	2
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	2100 min ⁻¹
Empleo típico	Strong
Tipo batería	Ion de litio
Par de giro máximo duro	64 Nm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	68 mm
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	13 mm
Suministro de energía	a batería
Tensión de batería	18 V
Número máximo de golpes	28500 min ⁻¹
Tipo de producto	Atornillador de impacto

Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V

073851 B18