

**Taladro-atornillador de batería ProCORE, Tipo: GSR1890C****Datos de pedido**

Número de pedido	070245 GSR1890C
GTIN	4059952617244
Clase de artículo	03B

**Descripción****Ejecución:**

- Taladros-atornilladores con batería compactos, de alta potencia y giro a derecha e izquierda.
- Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.
- Ajuste del par en varios niveles para un atornillado preciso.
- Regulación del número de revoluciones electrónica para perforar y atornillar con precisión.
- Softgrip.

**Control KickBack** con desconexión automática en caso de bloqueo, así como acoplamiento de precisión exclusivo y freno motor. Portabrocas metálico de bloqueo automático de 13 mm. Elevado par de giro.

Posibilidad de reequipar con el módulo **Connectivity**.

**Suministro:**

Incluye 2 baterías de iones de Li, cargador rápido y L-BOXX.

**Nota:**

Encontrará baterías de recambio, juegos de inicio y cargadores adecuados a partir del n.º 073851 y los n.º 073863 – 073867.

## Descripción técnica

Par de giro máximo duro	64 Nm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Peso	1,1 kg
Ø máximo de taladrado espiral en madera	68 mm
Par de giro máximo blando	36 Nm
Intervalo de velocidades 1.ª marcha	0 min <sup>-1</sup>
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Capacidad de la batería	4 Ah
Cantidad de baterías contenidas	2
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Tensión de batería	18 V
Quality Dress	GSR 18V-90 C
Tipo batería	Ion de litio
Intervalo de velocidades 2.ª marcha	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	18V
USP2	Motor sin escobillas, gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13, en L-Boxx