



Taladro-atornillador a batería sin batería, Tipo: GSR1890C



Datos de pedido

Número de pedido	070246 GSR1890C
GTIN	4059952617213
Clase de artículo	03B

Descripción

Ejecución:

- Taladros-atornilladores con batería compactos, de alta potencia y giro a derecha e izquierda.
- Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.
- Ajuste del par en varios niveles para un atornillado preciso.
- Regulación del número de revoluciones electrónica para perforar y atornillar con precisión.
- Softgrip.

Posibilidad de reequipar con el módulo **Connectivity**.

Suministro:

Incluye L-BOXX, **sin** batería ni cargador.

Nota:

Encontrará baterías de recambio, juegos de inicio y cargadores adecuados a partir del n.º 073851 y los n.º 073863 – 073867.

Descripción técnica

Intervalo de velocidades 2.ª marcha	0 - 2100 min ⁻¹
-------------------------------------	----------------------------

Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Cantidad de baterías contenidas	0
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Par de giro máximo duro	64 Nm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	68 mm
Suministro de energía	a batería
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Empleo típico	Strong
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Tensión de batería	18 V
Intervalo de velocidades 1.ª marcha	0 min ⁻¹
Quality Dress	GSR 18V-90 C
Peso	1,1 kg
Par de giro máximo blando	36 Nm
Tipo batería	Ion de litio
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	18V
USP2	Motor sin escobillas, con Softgrip, sin batería, en L-Boxx