

**Lámpara LED con batería, 12 V, Tipo: GLI12300****Datos de pedido**

Número de pedido	073203 GLI12300
GTIN	3165140876179
Clase de artículo	03B

**Descripción****Ejecución:**

Luz de trabajo de 12 V con 10 LED y dos niveles de luminosidad. Ángulo ajustable hasta 200°, gancho para colgar, mosquetón e imán integrado.

**Suministro:**

**Lámpara de batería sin batería y sin cargador.**

**Nota:**

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073851 – 073866.

**Descripción técnica**

Tensión de batería	12 V
Peso incluida batería	0,3 g
Cantidad de baterías contenidas	1
Corriente de alumbrado	300 lm
Tipo batería	Ion de litio
Peso sin batería	0,15 g

Quality Dress	GLI 12 V-300
Duración ilumin.	3 h
Suministro de energía	a batería
Zona ATEX	ninguno
Bombilla	Lámpara LED
Atributo del nombre de producto	12 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 12 V
Tipo de producto	Lámpara de trabajo