

**Amoladora angular GWS, Tipo: 17-125PSB****Datos de pedido**

Número de pedido	077109 17-125PSB
GTIN	4059952576725
Clase de artículo	03C

Descripción**Ejecución:**

Potente lijadora angular en un diseño compacto con interruptor de seguridad

- **La GWS 17-125 PSB Professional cuenta con un nuevo interruptor PROtection para la máxima comodidad en el trabajo y un mango ergonómico y delgado**
- **Preselección del número de revoluciones, número de revoluciones constante, arranque suave y protección contra sobrecarga**
- **Sistema de frenado inteligente**

Suministro:

Incluye cubierta protectora a prueba de torsión, juego de sujeción, empuñadura adicional.

Descripción técnica

Consumo de potencia	1700 W
Peso	2,5 kg
Quality Dress	GWS 17-125 PSB
Ø máximo de muela	125 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Vibraciones máximas según EN	4,8 m/s ²
Bloqueo contra re arranque	sí

Intervalo de revoluciones	2800 - 11500 min ⁻¹
Particularidad	Freno de disco
Tipo de producto	Lijadoras angulares