



Lijadora angular de batería GWS, Tipo: GWS1810SC



Datos de pedido

Número de pedido	077120 GWS1810SC
GTIN	4059952647524
Clase de artículo	03C

Descripción

Ejecución:

Potente **lijadora angular de batería de 18 V.**

- **Un 30 % más de rendimiento y una duración un 125 % más larga gracias al nuevo motor EC y la nueva tecnología de baterías ProCORE18V.**
- **Mayor seguridad gracias al sistema de freno inteligente que reduce el tiempo de frenado hasta un 70 %, así como el KickBack Control.**
- **Comodidad para el usuario gracias al cambio de disco sin llave.**

Suministro:

Incluye 2 batería ProCore de 18 V, brida de montaje, cargador, tuerca de apriete rápido, 1 módulo Bluetooth de bajo consumo GCY 42 Professional, caperuza protectora y L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en el n.º 073854 y n.º 073866.

Descripción técnica

Arranque suave	no
Profundidad de corte máxima	34 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Vibraciones máximas según EN	6 m/s ²
Capacidad de la batería	5,5 Ah

Cantidad de baterías contenidas	2
Ø máximo de muela	125 mm
Protección contra sobrecargas	sí
Peso	2 kg
Parada kick back	sí
Bloqueo contra re arranque	sí
Suministro de energía	a batería
Velocidad de giro máxima	4500 - 9000 min ⁻¹
Quality Dress	GWS18V-10SC
Conexión de hombre muerto	no
Tipo batería	Ion de litio
Tensión de batería	18 V
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto	Lijadoras angulares

Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073854 B18
Cargador de batería Tipo 1880CV	073866 1880CV