



## Fresa de avance elevado 7792VX, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 35/3mm



### Datos de pedido

Número de pedido	221905 35/3
GTIN	2050002058545
Clase de artículo	28R

### Descripción

#### Descripción:

El diseño único en su género de las plaquitas de corte reversibles, así como su ángulo de inclinación en el cuerpo de la fresa reduce notablemente las fuerzas radiales y las desvía en dirección axial. Plaquitas de corte reversibles especialmente gruesas con 4 filos para aplicaciones de máxima dificultad y rentabilidad elevada. La herramienta resulta especialmente ventajosa en el planeado con fresa de bolsas profundas y, con plaquita wiper rectificadora, es apropiada para operaciones tanto de inmersión como de acabado.

### Descripción técnica

Ø D <sub>3</sub>	20 mm
Tamaño de plaquita	09
Rosca de alojamiento M	M16
Tornillo para plaquita	229918 (T15; 2,1 Nm)
Profundidad de corte máxima a <sub>p</sub> máx.	1,5 mm
Plaquita de corte adecuada	XD.. 0904
Longitud total L <sub>tot</sub>	43 mm
Ø de corte D <sub>c</sub>	35 mm
Número de filos Z	3
Refrigeración interior	sí

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	19,3 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	55 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,74 grados
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	68 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

## Accesorios

Tornillo de amarre	229908
Tornillo de amarre	229918