

Garant GRIDLINE

Armario base con puertas batientes transparentes, Altura: 2000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940803 2000
GTIN	4067263559900
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario sin equipamiento en 20×20G. Cajones adecuados: 16×16G (pedir por separado)
Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Peso	49 kg
Altura útil	1845 mm
Armario tipo de construcción	Armario base
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí

Profundidad	500 mm
Posicionamiento mango	centro
ComfortClose	no
Profundidad en G	20
Anchura en G	20
Anchura	500 mm
Altura	2000 mm
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario de estantes