

Garant GREENPLUS

## Limpiador por ultrasonidos GARANT GreenPlus Sonic Cleaner N, neutro, Contenido: 5l



### Datos de pedido

Número de pedido	088017 5
GTIN	4067263733133
Clase de artículo	01L

### Descripción

#### Ejecución:

**Limpiador por ultrasonidos GARANT Green Plus:** máximo rendimiento con la máxima flexibilidad. ¿Trabaja con geometrías complejas de la pieza y superficies sensibles? Entonces, la serie Sonic Cleaner está hecha para usted. La línea de limpieza GARANT GreenPlus, especialmente diseñada para sistemas por ultrasonidos, incluye un limpiador alcalino, ácido y neutro para una amplia gama de materiales y aplicaciones. Dependiendo de los requisitos y la suciedad, los limpiadores altamente concentrados pueden diluirse y tienen una alta potencia a temperatura ambiente. Así se aprovecha el medio al máximo. La larga vida útil también ahorra tiempo y dinero. Todos los limpiadores Sonic Cleaner están **libres de etiquetas, son biodegradables, no contienen COV ni silicato**. Se garantiza un manejo interno sencillo, la protección de sus empleados y la protección del medio ambiente.

Sonic Cleaner N, concentrado de limpieza **neutro** para una limpieza especialmente suave de materiales sensibles como el aluminio, los metales no ferrosos, las superficies pintadas y galvanizadas.

#### Aplicación:

Para el aparato de limpieza por ultrasonidos.

Suciedad ligera, como grasas y aceites de procesamiento, agentes de lijado, pulido y lapeado, huellas dactilares y polvo de lijado.

#### Idóneo para:

Materiales sensibles como aluminio, metales no ferrosos, superficies pintadas y galvanizadas, pero también acero, acero fino, plástico, vidrio, cerámica y caucho.

## Descripción técnica

Temperatura de almacenamiento	20 - 60 °C
Cantidad de llenado líquido	5 l
Relación de la mezcla	2 - 5 %
Valor pH	9,6
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Atributo del nombre de producto	neutro
Tipo de producto	Limpiador potente por ultrasonidos