



Lámpara LED con batería Versión 0 sin batería, 18 V, Tipo: M18HOAL



Datos de pedido

Número de pedido	073211 M18HOAL
GTIN	4058546340513
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Resistentes lámparas de batería de iones de litio con luminosidad elevada.

- **Foco LED con tecnología TrueView™ y cabezal de radiador giratorio de 120°.**
- **Fuente de alimentación híbrida: funciona con una batería de 18 V o con cable.**

Idóneo para:

Baterías Milwaukee de 18 V (n.º 073816 MB18 y 073827 MB18).

Suministro:

Lámpara de batería sin batería y sin cargador.

Descripción técnica

Suministro de energía	a batería
Cantidad de baterías contenidas	0
Bombilla	Módulo LED
Tensión de batería	18 V
Corriente de alumbrado nivel 2	2000 lm

Corriente de alumbrado	4000 lm
Quality Dress	M18 HOAL
Tipo batería	Ion de litio
Corriente de alumbrado nivel 3	1200 lm
Atributo del nombre de producto	18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo de producto	Lámpara de trabajo