




## Verificadores de interiores de precisión KT, Capacidad de medición: 100-510mm



### Datos de pedido

Número de pedido	435125 100-510
GTIN	2050002074408
Clase de artículo	46D

### Descripción

#### Ejecución:

Instrumento de medición por comparación de dos puntos basado en el **modelo Schwenk**. Para medir perfiles y dentados internos, dentados de entalladura y perfiles de cubos acanalados. Precisión y fiabilidad elevadas gracias a la desviación de segmento del recorrido del perno palpador. Cobertura de grandes áreas de medición gracias a insertos de medición intercambiables. Para el alojamiento de los elementos de bolas insertados, los insertos de medición están provistos de rosca interior. Las bolas de MD de los elementos insertados están ya disponibles a partir de  $\varnothing 0,5\text{mm}$  en divisiones de  $0,001\text{ mm}$  (tolerancia  $< 2\mu\text{m}$ ).

#### Suministro:

Soporte del aparato con perno palpador e insertos de medición, sin elementos de bolas insertados ni pantalla de visualización.

#### Partes opcionales:

Elementos de bolas insertados con bolas de MD, cuadrante indicador n.º 434674, comparador inductivo n.º 434670, reloj comparador de marcha a la izquierda n.º 434807 tam. 10, reloj comparador digital n.º 434322.

#### Nota:

Ejecución como calibre cilíndrico para la medición rápida y segura sin oscilación a petición.

### Descripción técnica

Profundidad de medición	235 mm
Número de discos de medición	4

Precisión de repetición sin reloj comparador	0,5 $\mu$ m
Capacidad de medición	100 - 510 mm
Número de pernos de medición	5
Embalaje	caja estable
Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos