



## Fresa de avance elevado 7792VX, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 32/3mm



### Datos de pedido

Número de pedido	221903 32/3
GTIN	4059782504875
Clase de artículo	28R

### Descripción

#### Descripción:

El diseño único en su género de las plaquitas de corte reversibles, así como su ángulo de inclinación en el cuerpo de la fresa reduce notablemente las fuerzas radiales y las desvía en dirección axial. Plaquitas de corte reversibles especialmente gruesas con 4 filos para aplicaciones de máxima dificultad y rentabilidad elevada. La herramienta resulta especialmente ventajosa en el planeado con fresa de bolsas profundas y, con plaquita wiper rectificadora, es apropiada para operaciones tanto de inmersión como de acabado.

### Descripción técnica

Tamaño de plaquita	09
Tornillo para plaquita	229918 (T15; 2,1 Nm)
Profundidad de corte máxima $a_{p\text{ máx.}}$	1,5 mm
Ø de corte $D_c$	32 mm
Plaquita de corte adecuada	XD.. 0904
Ø de mango $D_s$ h6	32 mm
Ø $D_3$	17 mm
Longitud de voladizo $L_1$	40 mm
Longitud total $L_{\text{tot}}$	100 mm
Número de filos Z	3

Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	62 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	49 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,88 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	16,3 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	13 grados
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

## Accesorios

Tornillo de amarre	229918
--------------------	--------