



Lámpara LED con batería Versión 0 sin batería, 12 V, Tipo: M12UCL



Datos de pedido

Número de pedido	073210 M12UCL
GTIN	4058546361501
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Resistentes lámparas de batería de iones de litio con luminosidad elevada. Luz de trabajo y montaje LED.

- **Con articulación giratoria, ajustable 300° en horizontal y 180° en vertical.**
- **Pie magnético y bandeja magnética grande.**

Idóneo para:

Milwaukee 12 V baterías MB12.

Suministro:

Lámpara de batería sin batería y sin cargador.

Descripción técnica

Corriente de alumbrado	1200 lm
Suministro de energía	a batería
Corriente de alumbrado nivel 2	800 lm
Quality Dress	M12 UCL
Cantidad de baterías contenidas	0
Tensión de batería	12 V
Tipo batería	Ion de litio

Bombilla	Módulo LED
Corriente de alumbrado nivel 3	600 lm
Atributo del nombre de producto	12 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Tipo de producto	Lámpara de trabajo