

HEDI

Bobina de cables completamente de plástico, Tipo: 50V



Datos de pedido

Número de pedido	081118 50V
GTIN	4003644024834
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cables HEDI® son sinónimo de calidad "Made in Germany" y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita que el tambor gire accidentalmente. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.

Tambor de cable HEDI® de plástico, económico, con un diámetro de tambor de 250 mm.

- **Inclinación de 3 grados para una mayor distancia al suelo y un uso cómodo.**
- **Se puede montar fácilmente en pared.**

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

Descripción técnica

Color cable	rojo
Clase de cable	H05VV-F
Número de tomas de corriente	4

Estructura de cable	3G1,5
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Material carcasa	Plástico
Clase de protección IP	IP 20
Potencia nominal en estado desenrollado	3500 (16 A) W
Sistema de diagnóstico existente	no
Longitud de cable	50 m
Material cable	PVC
Tensión nominal	250 V
Tipo de producto	Bobina de cables