



## Remachadora para remaches ciegos con batería Birdie®, Tipo: CAS



### Datos de pedido

Número de pedido	770501 CAS
GTIN	4007081111973
Clase de artículo	74A

### Descripción

#### Ejecución:

Aparato inalámbrico para uso flexible.

#### Ventaja:

Velocidad de trabajo elevada y potencia superior; el mando electrónico garantiza una seguridad de funcionamiento óptima.

Pequeño, práctico y solo 900 g sin batería. Las boquillas marcadas con colores facilitan la asignación del remache ciego utilizado. Cambio extremadamente fácil y rápido de las boquillas y mantenimiento de las mordazas de alimentación sin herramientas. El recipiente colector transparente permite un control constante de la cantidad de llenado residual del mandril. Con la nueva función Click & Twist, el recipiente se puede vaciar rápida y fácilmente.

#### Suministro:

Incluye batería deslizante de iones de litio n.º 770524 y cargador n.º 770528 tam. CAS en L-BOXX. Boquillas 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 y 17 / 32.

### Descripción técnica

Tensión de batería	18 V
Peso incluida batería	1,3 kg

Capacidad de la batería	2 Ah
Fuerza de remachado	10000 N
Carrera de aparato	25 mm
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	1
Suministro de energía	a batería
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta	5 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto	Remachadora para remaches ciegos

## Accesorios

Batería de cambio rápido de iones de litio CAS Capacidad 2,0 Ah	770524 2,0
Cargador Tipo CAS	770528 CAS