

HOLEX**Par de guantes, Talla de los guantes: 10****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 094342 10 |
| GTIN | 4067263783442 |
| Clase de artículo | 02H |

Descripción**Ejecución:**

Guantes de montaje con recubrimiento de PU para trabajos precisos en entornos de trabajo secos. Buen tacto y alta transpirabilidad. Adecuados especialmente para el manejo preciso de piezas pequeñas electrónicas, trabajos de mantenimiento, inspecciones y trabajos de montaje.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta. Embalaje respetuoso con el medio ambiente, 100 % libre de plástico.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------|------------------|
| Tipo de guante | Guantes multiuso |
| Categoría de protección | Categoría II |
| Talla de guante | 10 |
| Contenido | 12 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Característica de los guantes | Apto para la piel de personas alérgicas |
| EN 388 | 4131X |
| Material de base | Poliamida |
| Recubrimiento | PU |
| Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano |
| Intervalo de aplicación | Precisión |
| Longitud | 255 mm |
| Color | negro |
| Tecnología de punto | 13G |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Aplicación | reutilizable |
| Tipo de producto | Guantes multiuso |