

**Par de guantes, Talla de los guantes: 6****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 094342 6      |
| GTIN              | 4067263783404 |
| Clase de artículo | 02H           |

**Descripción****Ejecución:**

Guantes de montaje con recubrimiento de PU para trabajos precisos en entornos de trabajo secos. Buen tacto y alta transpirabilidad. Adecuados especialmente para el manejo preciso de piezas pequeñas electrónicas, trabajos de mantenimiento, inspecciones y trabajos de montaje.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta. Embalaje respetuoso con el medio ambiente, 100 % libre de plástico.

**Descripción técnica**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Tipo de guante          | Guantes multiuso |
| Talla de guante         | 6                |
| Categoría de protección | Categoría II     |
| Contenido               | 12               |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Característica de los guantes | Apto para la piel de personas alérgicas                        |
| EN 388                        | 4131X  |
| Material de base              | Poliamida  |
| Recubrimiento                 | PU   |
| Variante de recubrimiento     | Superficie de la palma de la mano                              |
| Intervalo de aplicación       | Precisión  |
| Longitud                      | 255 mm   |
| Color                         | negro  |
| Tecnología de punto           | 13G  |
| AQL                           | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Aplicación                    | reutilizable   |
| Tipo de producto              | Guantes multiuso   |