

Soporte de PC regulable, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	928756 1
GTIN	4016139315829
Clase de artículo	91P

Descripción

Ejecución:

Soporte de PC en diseño de acero macizo para montaje horizontal o vertical debajo de tableros de trabajo. Regulable en altura y anchura. Para el alojamiento protegido del ordenador bajo tableros de trabajo (reduce el contacto con la suciedad), con libertad limitada para las piernas.

Idóneo para:

Carcasa para torre: anchura 88 – 203 mm, profundidad 300 – 533 mm; carcasa para ordenador: anchura 335 – 465 mm, profundidad 175 – 280 mm.

Lacado:

Negro.

Descripción técnica

Capacidad de carga	10 kg
Profundidad	485 mm
Anchura	147 mm
Altura	365 mm
Material	Hormigón

Color	negro
Material de montaje incluido en el suministro	sí
Barnizado especial posible	no
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	10 kg
Tipo de producto	Soporte de PC