

Garant**Portapinzas de sujeción ER Forma AD, BT 30 A = 100, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 20****Datos de pedido**

Número de pedido	302752 20
GTIN	4067263002543
Clase de artículo	31A

Descripción técnica

Ø exterior D	34 mm
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Gama de sujeción	1 - 13 mm
Para pinzas de sujeción ER	20
Llave de apriete ER	20
Tuerca de apriete ER de recambio	20
Adaptador	BT 30 A = 100
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

