

Garant**Cono de sujeción plano Forma AD, BT 40 A = 100, Ø de sujeción D1: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303650 16
GTIN	4067263002512
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha).

Ventaja:

Mediante el **contacto doble de cono y montaje plano** resulta una situación de sujeción más estable y exacta:

- **Mejor calidad de superficie**
- **Vida útil más larga de la herramienta**
- **Asiento uniforme en el husillo (incluso a números de revoluciones elevados)**
- **Mejor precisión de concentricidad**

También se puede utilizar un asiento de contacto doble BT en un husillo de máquina estándar BT, y también a la inversa. Sin embargo, las ventajas del contacto doble solo se consiguen con un asiento y husillo de contacto doble.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	100 mm
Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	16

Ø de sujeción D ₁	16 mm
a	1 mm
Ø exterior D	48 mm
Adaptador	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Ejecución	BT-DC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 16 mm	309900 16
---	-----------