



Enrollador de cable de seguridad, Tipo: 10S



Datos de pedido

Número de pedido	081192 10S
GTIN	7391390467041
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Dispositivo enrollador de cables con **automatismo de extensión y de enrollamiento guiado, bloqueo múltiple por vuelta. Carcasa de plástico** cerrada y altamente resistente a la rotura. **Protección térmica contra sobrecargas**, robusto cable de neopreno H07RN-F con conexión de acoplamiento.

Montaje sencillo en la pared o en el techo con **intervalo de giro de 180°**.

Función:

IP44: existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 1$ mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Aplicación:

Ergonomía mejorada gracias al trabajo con descarga de tracción, así como para asegurar el orden y evitar riesgos de accidentes y lesiones por cables colocados en el suelo.

Nota:

En cuanto a enrolladores de mangueras accionados por resortes, véase del n.º 080066 al 080079.

Descripción técnica

Suministro de energía

Funcionamiento con
alimentación de red

Material cable	Goma de neopreno
Altura	313 mm
Tensión nominal	240 V
Estructura de cable	3G2,5
Potencia nominal en estado desenrollado	3500 W
Material carcasa	Plástico
Longitud de cable	10 m
Anchura	190 mm
Clase de cable	H07RN-F
Clase de protección IP	IP 44
Longitud	406 mm
Tipo de producto	Dispositivo enrollador de cables