



Fresa de avance elevado 7792VX, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 20/2mm



Datos de pedido

Número de pedido	221905 20/2
GTIN	4059782503991
Clase de artículo	28R

Descripción

Descripción:

El diseño único en su género de las plaquitas de corte reversibles, así como su ángulo de inclinación en el cuerpo de la fresa reduce notablemente las fuerzas radiales y las desvía en dirección axial. Plaquitas de corte reversibles especialmente gruesas con 4 filos para aplicaciones de máxima dificultad y rentabilidad elevada. La herramienta resulta especialmente ventajosa en el planeado con fresa de bolsas profundas y, con plaquita wiper rectificadora, es apropiada para operaciones tanto de inmersión como de acabado.

Descripción técnica

Ø D ₃	9 mm
Rosca de alojamiento M	M10
Tornillo para plaquita	229915 (T7; 0,8 Nm)
Longitud total L _{tot}	35 mm
Profundidad de corte máxima a _{p máx.}	0,9 mm
Plaquita de corte adecuada	XP.. 0603
Ø de corte D _c	20 mm
Tamaño de plaquita	06
Número de filos Z	2
Refrigeración interior	sí

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	8,2 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	29 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	1,4 grados
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	38 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229915
--------------------	--------