

Garant**Llave de vaso con mango Haptoprene de 2 componentes, Ancho de llave: 7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	622152 7
GTIN	4067263012610
Clase de artículo	61C

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada. **A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.**

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Longitud total	205 mm
Ancho de llave	7 mm
Perfil de salida	Ranura
Forma mango	ergonómico, recto
Material cuchilla	Acero al cromo-vanadio
Material mango	Haptoprene de 2 componentes
Superficie varilla	niquelado y cromado
Mango y varilla desmontables	no
con varilla(s) de prolongación	no
Tipo de producto	Llave de vaso

