

**Garant****Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes, Anchura de filo b: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	660032 10
GTIN	4067263013495
Clase de artículo	61F

**Descripción****Ejecución:**

**Mango rígido** de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio. **A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.**

**Aplicación:**

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

**Descripción técnica**

Cuchilla continua	no
Anchura de filo b	10 mm
Hexágono de confirmación	sí
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	13 mm
Longitud total	300 mm
Longitud de cuchilla cortante	180 mm
Grosor de filo a	1,6 mm
Punta de varilla	negro
Perfil de salida	Destornillador ranura
Versión de mango	redondo

Capuchón de golpe	no
Material	Acero al cromo-vanadio
Material mango	Haptoprene de 2 componentes
Superficie	níquelado y cromado
Tipo de producto	Destornilladores