

Garant**Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes, Anchura de filo b: 5,5mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 660032 5,5 |
| GTIN | 4067263013464 |
| Clase de artículo | 61F |

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio. **A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.**

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Cuchilla continua | no |
| Hexágono de confirmación | no |
| Punta de varilla | negro |
| Longitud de cuchilla cortante | 120 mm |
| Longitud total | 220 mm |
| Anchura de filo b | 5,5 mm |
| Grosor de filo a | 1 mm |
| Perfil de salida | Destornillador ranura |
| Versión de mango | redondo |
| Capuchón de golpe | no |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Material mango | Haptoprene de 2 componentes |
| Superficie | niquelado y cromado |
| Tipo de producto | Destornilladores |