

**Garant****Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes, Anchura de filo b: 6,5mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 660032 6,5    |
| GTIN              | 4067263013471 |
| Clase de artículo | 61F           |

**Descripción****Ejecución:**

**Mango rígido** de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio. **A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.**

**Aplicación:**

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

**Descripción técnica**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Longitud de cuchilla cortante | 140 mm                |
| Cuchilla continua             | no                    |
| Longitud total                | 245 mm                |
| Grosor de filo a              | 1,2 mm                |
| Punta de varilla              | negro                 |
| Hexágono de confirmación      | no                    |
| Anchura de filo b             | 6,5 mm                |
| Perfil de salida              | Destornillador ranura |
| Versión de mango              | redondo               |
| Capuchón de golpe             | no                    |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Material         | Acero al cromo-vanadio      |
| Material mango   | Haptoprene de 2 componentes |
| Superficie       | niquelado y cromado         |
| Tipo de producto | Destornilladores            |