

Garant**Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes, Anchura de filo b: 2,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	660032 2,5
GTIN	4067263013433
Clase de artículo	61F

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio. **A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.**

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

Descripción técnica

Cuchilla continua	no
Anchura de filo b	2,5 mm
Longitud de cuchilla cortante	80 mm
Hexágono de confirmación	no
Longitud total	162 mm
Punta de varilla	negro
Grosor de filo a	0,4 mm
Perfil de salida	Destornillador ranura
Versión de mango	redondo
Capuchón de golpe	no

Material	Acero al cromo-vanadio
Material mango	Haptoprene de 2 componentes
Superficie	niquelado y cromado
Tipo de producto	Destornilladores