

Garant**Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes, Anchura de filo b: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	660032 8
GTIN	4067263013488
Clase de artículo	61F

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio. **A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.**

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	160 mm
Anchura de filo b	8 mm
Hexágono de confirmación	sí
Grosor de filo a	1,2 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	13 mm
Punta de varilla	negro
Longitud total	270 mm
Cuchilla continua	no
Perfil de salida	Destornillador ranura
Versión de mango	redondo

Capuchón de golpe	no
Material	Acero al cromo-vanadio
Material mango	Haptoprene de 2 componentes
Superficie	níquelado y cromado
Tipo de producto	Destornilladores