

Garant**Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes, Anchura de filo b: 3,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	660032 3,5
GTIN	4067263013440
Clase de artículo	61F

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio. **A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.**

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

Descripción técnica

Anchura de filo b	3,5 mm
Longitud total	180 mm
Grosor de filo a	0,6 mm
Punta de varilla	negro
Cuchilla continua	no
Hexágono de confirmación	no
Longitud de cuchilla cortante	90 mm
Perfil de salida	Destornillador ranura
Versión de mango	redondo
Capuchón de golpe	no

Material	Acero al cromo-vanadio
Material mango	Haptoprene de 2 componentes
Superficie	niquelado y cromado
Tipo de producto	Destornilladores