

Garant**Juego de destornilladores para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes, Número de destornilladores: 6****Datos de pedido**

Número de pedido	660036 6
GTIN	4067263013518
Clase de artículo	61F

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio. **A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.**

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

Contenido:

1 destornillador n.º 660032 cada uno: Tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Descripción técnica

Número de destornilladores	6
Hexágono de confirmación	sí
Perfil de salida	Destornillador ranura
Versión de mango	redondo
Capuchón de golpe	no
Material	Acero al cromo-vanadio
Material mango	Haptoprene de 2 componentes

Superficie	niquelado y cromado
Punta de varilla	negro
exento de chispas	no
Protección desenrollado	no
Caperuza giratoria	no
Cuchilla continua	no
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 3,5 mm	660032 3,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 4 mm	660032 4
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 5,5 mm	660032 5,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 6,5 mm	660032 6,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 8 mm	660032 8
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 10 mm	660032 10