

Garant**Destornillador para ranura, corto, con mango Haptoprene de 2 componentes, Anchura de filo b: 10mm**

Datos de pedido

Número de pedido	664122 10
GTIN	4067263013709
Clase de artículo	61F

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265B**.

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	30 mm
Anchura de filo b	10 mm
Grosor de filo a	1,6 mm
Longitud total	85 mm
Perfil de salida	Destornillador ranura
Tipo de producto	Destornilladores