

Garant**Surtido de destornilladores de taller, de 6 piezas para ranura y Pozidriv,
Número de destornilladores: 4/2****Datos de pedido**

Número de pedido	666966 4/2
GTIN	4067263013549
Clase de artículo	61F

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. **Varilla** de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Suministro:

1 destornillador para ranura n.º 660032 de cada tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5.

1 destornillador para Pozidriv n.º 667712 de cada tam. 1; 2.

Descripción técnica

Hexágono de confirmación	no
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Número de destornilladores	6
Versión de mango	redondo
Material	Acero al cromo-vanadio
Material mango	Haptoprene
Superficie	niquelado, cromado

Punta de varilla	negro
Caperuza giratoria	no
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 3,5 mm	660032 3,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 4 mm	660032 4
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 5,5 mm	660032 5,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 6,5 mm	660032 6,5
Destornillador para Phillips, corto, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 1	667722 1
Destornillador para Phillips, corto, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 2	667722 2