

Garant**Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes,
Tamaño de ranura en cruz: 0****Datos de pedido**

Número de pedido	667702 0
GTIN	4067263013563
Clase de artículo	61F

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Descripción técnica

Tamaño de ranura en cruz	0
Longitud total	140 mm
Para Ø de tornillos	hasta 2 mm
Punta de varilla	negro
Longitud de cuchilla cortante	60 mm
Hexágono de confirmación	no
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador ranura
Versión de mango	redondo
Capuchón de golpe	no
Material mango	Haptoprene de 2 componentes

Superficie	niquelado, cromado
Destornilladores cortos	no
Ø de cuchilla reducida delante	no
Tipo de producto	Destornilladores