

Garant**Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes,
Tamaño de ranura en cruz: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	667702 2
GTIN	4067263013587
Clase de artículo	61F

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra. Con 6 perforaciones como ayuda para aplicar la llave.

Descripción técnica

Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	10 mm
Tamaño de ranura en cruz	2
Punta de varilla	negro
Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Para Ø de tornillos	3,1 – 5,2 mm
Longitud total	205 mm
Hexágono de confirmación	sí
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador ranura
Versión de mango	redondo

Capuchón de golpe	no
Material mango	Haptoprene de 2 componentes
Superficie	niquelado, cromado
Destornilladores cortos	no
Ø de cuchilla reducida delante	no
Tipo de producto	Destornilladores