

**Garant****Destornillador para Pozidriv, con mango Haptoprene de 2 componentes, Tamaño de ranura en cruz: 1****Datos de pedido**

Número de pedido	667712 1
GTIN	4067263013624
Clase de artículo	61F

**Descripción****Ejecución:**

**Mango rígido** de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

**Descripción técnica**

Longitud de cuchilla cortante	80 mm
Tamaño de ranura en cruz	1
Para Ø de tornillos	2,1 – 3 mm
Punta de varilla	negro
Longitud total	175 mm
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Versión de mango	redondo
Capuchón de golpe	no
Material mango	Haptoprene de 2 componentes

Superficie	niquelado, cromado
Destornilladores cortos	no
Ø de cuchilla reducida delante	no
Tipo de producto	Destornilladores