

Garant**Destornillador para Pozidriv, con mango Haptoprene de 2 componentes, Tamaño de ranura en cruz: 3****Datos de pedido**

Número de pedido	667712 3
GTIN	4067263013648
Clase de artículo	61F

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra. Con 6 perforaciones como ayuda para aplicar la llave.

Descripción técnica

Para Ø de tornillos	5,3 – 7,2 mm
Punta de varilla	negro
Longitud total	270 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	13 mm
Tamaño de ranura en cruz	3
Hexágono de confirmación	sí
Longitud de cuchilla cortante	150 mm
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Versión de mango	redondo
Capuchón de golpe	no

Material mango	Haptoprene de 2 componentes
Superficie	niquelado, cromado
Destornilladores cortos	no
Ø de cuchilla reducida delante	no
Tipo de producto	Destornilladores