

Garant**Destornillador para Phillips, corto, con mango Haptoprene de 2 componentes, Tamaño de ranura en cruz: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	667722 2
GTIN	4067263013730
Clase de artículo	61F

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	35 mm
Longitud total	90 mm
Punta de varilla	negro
Hexágono de confirmación	no
Para Ø de tornillos	3,1 – 5,2 mm
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador ranura
Versión de mango	redondo
Capuchón de golpe	no
Material mango	Haptoprene de 2 componentes

Superficie	niquelado, cromado
Destornilladores cortos	sí
Ø de cuchilla reducida delante	no
Tipo de producto	Destornilladores