

Garant

Soporte para herramientas para brocas de acero macizo, PSC 63 corto, Para Ø del mango Ds: 20mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	308585 20
GTIN	4067263002611
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- Posición del tornillo prisionero desplazada 0,4 mm para el avellanado cónico en la broca maciza.
- Al apretar se sujeta el Ø de contacto ampliado contra la superficie de contacto.
- La estabilidad superior lograda facilita un avance mayor.
- Precisión de concentricidad elevada gracias a la superficie de contacto rectificadas plana 3 µm.
- Con RFID/perforación Balluffchip.

Aplicación:

Para el asiento de todas las brocas macizas normalizadas según DIN 6595, parte 1.

Idóneo para:

Todas las brocas con mango cilíndrico según DIN 6595, parte 1.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309885; llave de vaso n.º 309893.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	70 mm
Ø exterior D	40 mm
Adaptador	PSC 63 corto

Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC