

**Garant****Mandrino portafresas con taladro para conducto de refrigeración, forma ADB, BT 30 A = 100, Ø de mandril d1: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303012 16
GTIN	4067263002659
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. Forma ADB.

Con 4 perforaciones para canales de refrigeración.

**Suministro:**

Incluye tornillo de apriete de fresas.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

**Descripción técnica**

Ø de mandril d <sub>1</sub>	16 mm
Ø exterior D	38 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	16
Llave especial adecuada n.º 309840	16
Adaptador	BT 30 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma asiento	JIS B6339

Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas